

確実に、
備える。

災害用逆浸透膜浄水器専用

ハンディタイプ・備蓄必需品


手押しポンプ

選べる

高圧／低圧用 2種類をラインナップ


お風呂の残り水から

各家庭に1台の備蓄で1日200%の飲み水を確保
※電動ポンプ使用時




プールの水を飲み水に

幼稚園、学校、オフィスで帰宅困難時の飲み水確保に



河川の水を安全な飲み水に

家屋倒壊での車上生活でも安心



仕様

	高圧タイプ (YS02MP)	低圧タイプ (YS01MP)	電動ポンプ
タンク容量	20 ㍓	5 ㍓	-----
最大水圧 ※2	1.5Mpa(MAX)	0.2Mpa	0.58Mpa ※3
純水1L生成時間 ※2	5分 ※1	17分	7分23秒
純水：排水比率 ※2	1：1.6 ※1	1：3.4	1：2
サイズ	H67×W35×D21.5	H44.5×W17.5×D17.5	-----

- ※1 0.8Mpaでの数値です。災害用逆浸透膜浄水器がYSP04P-ROの場合0.9Mpa以上の圧をかけるとハウジング自体が破損する可能性がありますのでポンプを押し下げるときはゆっくり(15秒)と押ししてください。
- ※2 YS04P-ROでの実測値
- ※3 YS04P-ROでの電動ポンプの数値
- ※ 接続チューブは1/4です。3/8は別途製作します。お問い合わせください。
- ※ 原水は出来るだけきれいなお水をご利用ください。目に見える異物があると目詰まりが起きやすくなりポンプ故障の原因となります。原水はタオル等で濾してください。

お問い合わせ

